


1-segmenttinen signaalilamppu

LED-Lamp/IO-Link



Sovellutus

Sovellutus

koneen tilojen signaalointi

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan ; "syöttö luokka 2" cURus -normin mukaan)
Nimellisjännite DC	[V]	24
Virrankulutus	[mA]	< 90
Kytkevirtapiikki	[mA]	400
Kytkevirtapiikki kesto	[ms]	50

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Min. prosessijakso	[ms]	2,3
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	1054

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...50
Varastointilämpötila	[°C]	-40...75
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	4000



1-segmenttinen signaalilamppu

LED-Lamp/IO-Link

Suojausluokka	IP 67
Likaantumisaste	2

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	153
Mitat [mm]	Ø 56 / L = 61
Materiaalit	kotelo: PC

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	LEDsegmentti , punainen / vihreä / keltainen / sininen / violetti / syaani / valkoinen
--------	--

Tarvikkeet


Tarvikkeet (lisävaruste)	asennusjalusta , E89060
	seinäkiinnike , E89061
	Asennusadapteri, E89063
	kiinnike sivusuuntaisella kaapeliläpiviennillä, E89064
	asennusputki , E89065
	asennusputki , E89066
	asennusputki , E89067
	asennusjalusta , E89080

Huomautuksia

Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A




IO-Link	
1	UB+
2	ei käytössä
3	UB-
4	IO-Link
5	ei käytössä
standardimoodi	
1	IN1 punainen
2	IN2 vihreä
3	GND
4	ei käytössä
5	IN3 sininen

1-segmenttinen signaalilamppu


LED-Lamp/IO-Link

kaaviot ja käyrät

jalusta-asennus




seinäasennus



1-segmenttinen signaalilamppu

LED-Lamp/IO-Link

valovoiman jakaantumiskäyrä



valovoiman jakaantumiskäyrä: punainen

1000 lm

toimintahyötysuhde = 20%

valovoiman jakaantumiskäyrä



valovoiman jakaantumiskäyrä: vihreä

1000 lm

toimintahyötysuhde = 22%

1-segmenttinen signaalilamppu

LED-Lamp/IO-Link

valovoiman jakaantumiskäyrä



valovoiman jakaantumiskäyrä: sininen

1000 lm

toimintahyötysuhde = 20%