




Virtasilmukkanäyttö

DISPLAY/4...20mA



asennusaukko 68 x 33 mm



Tuotteen ominaisuudet		
Kotelo		Paneliasennus
Mitat	[mm]	36 x 72 x 40
Sovellutus		
Sovellutus		skaalattava näyttö analogialähdöllä varustetuille antureille
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	24 DC; (jännite muodostetaan analogiasignaalista: 4...20 mA; signaalin jännitehäviö: 5,1 (4,7...5,2 V))
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, analogia: 1
Tulot		
Tulojen lukumäärä, analogia		1
Analogiatulo (virta)	[mA]	4...20
Analogiatulo	Resoluutio [Bit]	12
	Tarkkuus	0,3 % Mittausvirhe ± 1 Digit
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Varastointilämpötila	[°C]	-20...80
Suojausluokka		IP 65; (liittimet: IP00)
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	106
Kotelo		Paneliasennus

DX1041



Virtasilmukkanäyttö

DISPLAY/4...20mA

Asennustapa	asennusaukko: 68 x 33 mm; seinämäpaksuus: maks. 5 mm
Mitat [mm]	36 x 72 x 40
Materiaalit	kotelo: polykarbonaatti; tiiviste: EPDM

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toimintonäyttö	7-segmenttinäyttö, punainen
		numeron korkeus 14 mm
		Näyttöalue -1999...9999
	Käyttöelementit	3 painike

Sähköinen liitäntä

pistokeruuviliittimet: ...2,5 mm²

Liitäntä

