




## Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DX2022

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



### Sovellutus

|            |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sovellutus | yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sähköiset tiedot

|                                 |      |                                  |
|---------------------------------|------|----------------------------------|
| Taajuus AC                      | [Hz] | 50...60                          |
| Käyttöjännitteen toleranssi     | [%]  | 33...58                          |
| Käyttöjännite                   | [V]  | 230 / 115 AC / 24 DC             |
| Virrankulutus                   | [mA] | 120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V) |
| Lisäjännitesyöttö antureille DC | [V]  | 24; ( $\pm 15$ %, 150 mA)        |

### Tulot / lähdöt

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
|-------------------------------|-------------------------------|

### Lähdöt

|                            |      |        |
|----------------------------|------|--------|
| Analogialähtöjen lukumäärä |      | 1      |
| Analogiavirtalähtö         | [mA] | 4...20 |
| Analogiajännitelähtö       | [V]  | 0...10 |

### Käyttöolosuhteet

|                      |      |                      |
|----------------------|------|----------------------|
| Ympäristölämpötila   | [°C] | 0...45               |
| Varastointilämpötila | [°C] | -25...75             |
| Suojausluokka        |      | IP 65; (etupuoletta) |



## Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Suojausluokka, liittimet

IP 20

### Hyväksynnät / testit

EMC

EN 50081-1

EN 61000-6-2

### Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

580,8

Materiaalit

Noryl UL94-V-0

### Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

7-segmenttinäyttö, oranssi 6-numeroinen 15 mm

### Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet, DC: 10 x ...1,5 mm<sup>2</sup>ruuviliittimet, AC: 4 x ...2,5 mm<sup>2</sup>

### Liitäntä

