




Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DX2023

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Sovellutus	yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille
------------	--

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	50...60
Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	33...58
Käyttöjännite	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Virrankulutus	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Lisäjännitesyöttö antureille DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...45
Varastointilämpötila	[°C]	-25...75
Suojausluokka		IP 65; (etupuolelta)
Suojausluokka, liittimet		IP 20

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	575,4
-------	-----	-------



Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Materiaalit

Noryl UL94-V-0

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

7-segmenttinäyttö, oranssi 6-numeroinen 15 mm

Sähköinen liitântä

ruuviliittimet, DC: 10 x ...1,5 mm²

ruuviliittimet, AC: 4 x ...2,5 mm²

Liitäntä

