




Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC



asennusaukko 91 x 43 mm



Tuotteen ominaisuudet

Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
-------	------	----------------

Sovellutus

Sovellutus	yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille
------------	--

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	50...60
Käyttöjännite	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	100

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	--

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	2
----------------------------	---

Lähdöt

Binäärilähtöjen lukumäärä		4
Analogialähtöjen lukumäärä		1
Analogiavirtalähtö	[mA]	4...20
Maks. kuormitus	[Ω]	270
Analogiajännitelähtö	[V]	-10...10
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65
Suojausluokka, liittimet		IP 20

Hyväksynnät / testit


EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	



Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	352
Asennustapa		asennusaukko: 91 x 43 mm
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Materiaalit		Noryl UL94-V-0
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	värinäyttö	täysgrafiikka-LCD-näyttö, kosketusnäyttö
Sähköinen liitäntä		
ruuviliittimet:		
Liitäntä		



NC: ei käytössä