

DX2033

Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC





asennusaukko 91 x 43 mm

Tuotteen ominaisuudet		
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Sovellutus		
Sovellutus		yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	100
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		2
Lähdöt		
Binäärilähtöjen lukumäärä		4
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65
Suojausluokka, liittimet		IP 20
Hyväksynnät / testit		
EMC		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-3
		EN 61000-6-4
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	299
Asennustapa		asennusaukko: 91 x 43 mm
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Materiaalit		Noryl UL94-V-0

DX2033

Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan


DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	värinäyttö	täysgrafiikka-LCD-näyttö, kosketusnäyttö

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä



NC: ei käytössä