




Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan

DISPLAY/AX460/AC/DC



asennusaukko 91 x 43 mm



Tuotteen ominaisuudet

Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
-------	------	----------------

Sovellutus

Sovellutus	analogiasignaalien näyttö ja valvonta; esim. paineanturit, lämpötila-anturit tai virtausanturit
------------	---

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	50...60
Käyttöjännite	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	100

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, analogia: 2
-------------------------------	--------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, analogia	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogiatulo (virta) [mA]	0...20
Analogiatulo (jännite) [V]	-10...10
Analogiatulon resoluutio	16 bit
Tarkkuusanalogiatulo [%]	0,1

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65
Suojausluokka, liittimet		IP 20

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	351
Asennustapa		asennusaukko: 91 x 43 mm
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116



Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien
valvontaan

DISPLAY/AX460/AC/DC
Materiaalit

Noryl UL94-V-0


Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	värinäyttö	täysgrafiikka-LCD-näyttö, kosketusnäyttö
--------	------------	--

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä



NC ei käytössä