




Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC



asennusaukko 91 x 43 mm



Tuotteen ominaisuudet

Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
-------	------	----------------

Sovellutus

Sovellutus	analogiasignaalien näyttö ja valvonta; esim. paineanturit, lämpötila-anturit tai virtausanturit
------------	---

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	50...60
Käyttöjännite	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	100
Tehonkulutus	[W]	3

Tulot / lähdöt

Tulosten ja lähtöjen lukumäärä	Tulosten lukumäärä, analogia: 2; Binaarilähtöjen lukumäärä: 4; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
--------------------------------	--

Tulot

Tulosten lukumäärä, analogia		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogiatulo (virta)	[mA]	0...20
Analogiatulo (jännite)	[V]	-10...10
Analogiatulon resoluutio		16 bit
Tarkkuusanalogiatulo	[%]	0,1

Lähdöt

Binäärilähtöjen lukumäärä		4
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	200
Analogialähtöjen lukumäärä		1
Analogiavirtalähtö	[mA]	0...20
Maks. kuormitus	[Ω]	270
Analogiajännitelähtö	[V]	-10...10
Tarkkuusanalogialähtö	[%]	0,1
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Analogialähdön resoluutio		16 bit



Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien
 valvontaan

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65
Suojausluokka, liittimet		IP 20
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	350,5
Asennustapa		asennusaukko: 91 x 43 mm
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Materiaalit		Noryl UL94-V-0
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	värinäyttö	täysgrafiikka-LCD-näyttö, kosketusnäyttö
Sähköinen liitäntä		
ruuviliittimet:		
Liitäntä		

