



Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan

DISPLAY/AX460/DC



asennusaukko 91 x 43 mm



Tuotteen ominaisuudet

Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
-------	------	----------------

Sovellutus

Sovellutus	analogiasignaalien näyttö ja valvonta; esim. paineanturit, lämpötila-anturit tai virtausanturit
------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	100

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, analogia: 2
-------------------------------	--------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, analogia		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogiatulo (virta)	[mA]	0...20
Analogiatulo (jännite)	[V]	-10...10
Analogiatulon resoluutio		16 bit
Tarkkuusanalogiatulo	[%]	0,1

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65
Suojausluokka, liittimet		IP 20

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	300,5
Asennustapa		asennusaukko: 91 x 43 mm
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Materiaalit		Noryl UL94-V-0



Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien
valvontaan

DISPLAY/AX460/DC


Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	värinäyttö	täysgrafiikka-LCD-näyttö, kosketusnäyttö
--------	------------	--

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä



NC ei käytössä