



## Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC



asennusaukko 91 x 43 mm



### Tuotteen ominaisuudet

|       |      |                |
|-------|------|----------------|
| Mitat | [mm] | 48 x 112 x 116 |
|-------|------|----------------|

### Sovellutus

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sovellutus | analogiasignaalien näyttö ja valvonta; esim. paineanturit, lämpötila-anturit tai virtausanturit |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sähköiset tiedot

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| Käyttöjännite | [V]  | 18...30 DC |
| Virrankulutus | [mA] | 100        |

### Tulot / lähdöt

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

### Tulot

|                             |      |                                   |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|
| Tulojen lukumäärä, analogia |      | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
| Analogiatulo (virta)        | [mA] | 0...20                            |
| Analogiatulo (jännite)      | [V]  | -10...10                          |
| Analogiatulon resoluutio    |      | 16 bit                            |
| Tarkkuusanalogiatulo        | [%]  | 0,1                               |

### Lähdöt

|                            |      |          |
|----------------------------|------|----------|
| Binäärilähtöjen lukumäärä  |      | 4        |
| Kuormitettavuus / lähtö    | [mA] | 200      |
| Analogialähtöjen lukumäärä |      | 1        |
| Analogiavirtalähtö         | [mA] | 0...20   |
| Maks. kuormitus            | [Ω]  | 270      |
| Analogiajännitelähtö       | [V]  | -10...10 |
| Tarkkuusanalogialähtö      | [%]  | 0,1      |
| Ylikuormitussuojaus        |      | kyllä    |
| Analogialähdön resoluutio  |      | 16 bit   |

### Käyttöolosuhteet

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila   | [°C] | -20...60 |
| Varastointilämpötila | [°C] | -25...70 |



Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Suojausluokka            | IP 65 |
| Suojausluokka, liittimet | IP 20 |

Hyväksynnät / testit

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| EMC | EN 61000-6-2 |  |
|     | EN 61000-6-3 |  |
|     | EN 61000-6-4 |  |

Mekaaniset tiedot

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Paino [g]   | 299                      |
| Asennustapa | asennusaukko: 91 x 43 mm |
| Mitat [mm]  | 48 x 112 x 116           |
| Materiaalit | Noryl UL94-V-0           |

Näytöt / käyttöelementit

|        |            |                                          |
|--------|------------|------------------------------------------|
| Näyttö | värinäyttö | täysgrafiikka-LCD-näyttö, kosketusnäyttö |
|--------|------------|------------------------------------------|

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä

