




## Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC



asennusaukko 91 x 43 mm



### Tuotteen ominaisuudet

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link        |
| Mitat [mm]           | 48 x 112 x 116 |

### Sovellutus

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sovellutus | analogiasignaalien näyttö ja valvonta; esim. paineanturit, lämpötila-anturit tai virtausanturit |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sähköiset tiedot

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]  | 18...30 DC |
| Virrankulutus [mA] | 100        |

### Tulot / lähdöt

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tulosten ja lähtöjen lukumäärä | Tulosten lukumäärä, analogia: 2; Binaarilähtöjen lukumäärä: 4 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### Tulot

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Tulosten lukumäärä, analogia | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
| Analogiatulo (virta) [mA]    | 0...20                            |
| Analogiatulo (jännite) [V]   | -10...10                          |
| Analogiatulon resoluutio     | 16 bit                            |
| Tarkkuusanalogiatulo [%]     | 0,1                               |

### Lähdöt

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Binaarilähtöjen lukumäärä    | 4     |
| Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 200   |
| Ylikuormitussuojaus          | kyllä |

### Liitännät

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tiedonsiirtoliitäntä           | IO-Link            |
| Tiedonsiirtotyyppi             | COM3 (230,4 kBaud) |
| IO-Link-versio                 | 1.1                |
| Vaadittava masterportin tyyppi | A                  |
| Min. prosessijakso [ms]        | 3                  |

### Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
|-------------------------|----------|



Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien  
valvontaan

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

|                          |      |          |
|--------------------------|------|----------|
| Varastointilämpötila     | [°C] | -25...70 |
| Suojausluokka            |      | IP 65    |
| Suojausluokka, liittimet |      | IP 20    |

Hyväksynnät / testit

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| EMC | EN 61000-6-2 |  |
|     | EN 61000-6-3 |  |
|     | EN 61000-6-4 |  |

Mekaaniset tiedot

|             |      |                          |
|-------------|------|--------------------------|
| Paino       | [g]  | 318                      |
| Asennustapa |      | asennusaukko: 91 x 43 mm |
| Mitat       | [mm] | 48 x 112 x 116           |
| Materiaalit |      | Noryl UL94-V-0           |

Näytöt / käyttöelementit

|        |            |                                          |
|--------|------------|------------------------------------------|
| Näyttö | värinäyttö | täysgrafiikka-LCD-näyttö, kosketusnäyttö |
|--------|------------|------------------------------------------|

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä

