


E3M151



Liitäntäkaapeli

CONNECTION CABLE M12 5M



Sovellutus

Erityispiirre

Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Malli

analogisella videolähdöllä varustetulle 3D Smart sensor mobile -mallille PAL

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Suojausluokka

III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...80

Suojausluokka

IP 67; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

274,3

Materiaalit

kotelo: PUR; tiiviste: FKM; liittinnastat: CuSn6 niklattu ja tinattu

Mutterin materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Taivutussäde kiinteässä asennuksessa

≥ 60 mm

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitântäkaapeli

CONNECTION CABLE M12 5M

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)



Sähköinen liitântä

Kaapeli: 5 m, TPU, musta, Ø 6 mm, suojattu; 3 x 0,25 mm²

Liitântä



- | | |
|----|------------------------|
| 1: | vaippa |
| 2: | ei käytössä |
| 3: | koaksiaalivaippa |
| 4: | koaksiaalikaapelisydän |
| 5: | ei käytössä |

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

