


E3R100



Liitäntäkaapeli

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 50 AC / < 60 DC
Suojausluokka	III
Vaimennus [dB/m]	1,6
Sisäinen vastus (Ri) [Ω]	50; (± 3 %)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-10...60
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-10...60
Suojausluokka	IP 54

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	91,62
Minimi taivutussäde [mm]	16,5; (single; 15 x 3,3 mm min. 10 x kaapelin halkaisija)
Materiaalit	kotelo: : PBT-GF20

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - 2D/3D-kamera

Pistokeliitäntä: 1 x HFM-Dual, suora

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, musta, Ø 3,3 mm

Sähköinen liitäntä - Videonkäsittely-yksikkö

Pistokeliitäntä: 2 x HFM-Single, suora