

Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF032MSS0005E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Suojausluokka	III
---------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	17 x 10 x 26
-------	------	--------------

Materiaalit	TPU läpinäkyvä
-------------	----------------

Valukotelomateriaali	TPU, läpinäkyvä
----------------------	-----------------

Mutterin materiaali	messinki, niklattu
---------------------	--------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

käyttö	1 x LED, vihreä
--------	-----------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E10401



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAF032MSS0005E03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BK =	ruskea
BU =	musta
	sininen