


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS07,5B03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	15 x 15 x 43
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia


Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 7,5 m, PUR, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu




E10404



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS07,5B03

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BK =	ruskea
BU =	musta
	sininen