


## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042MSS0005A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC008

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



## Sähköiset tiedot

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| Käyttöjännite | [V] | 10...30 DC |
|---------------|-----|------------|

## Lähdöt

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Sähköinen rakenne | PNP |
|-------------------|-----|

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...90 |
|--------------------|------|----------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Suojausluokka | IP 67 |
|---------------|-------|

## Mekaaniset tiedot

|       |     |         |
|-------|-----|---------|
| Paino | [g] | 136,078 |
|-------|-----|---------|

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Mitat | [mm] | 27 x 15 x 39 |
|-------|------|--------------|

|             |                |
|-------------|----------------|
| Materiaalit | TPU läpinäkyvä |
|-------------|----------------|

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Valukotelomateriaali | TPU, läpinäkyvä |
|----------------------|-----------------|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
|---------------------|--------------------|

## Näytöt / käyttöelementit

|        |              |                    |
|--------|--------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanosoitus | 1 x LED, keltainen |
|        | käyttö       | 1 x LED, vihreä    |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

# E10409



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042MSS0005A03

### Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Johdinvärit : |
| BK = | ruskea        |
| BU = | musta         |
|      | sininen       |