


Adapteripistoke

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 O-rengas



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	17,1
Mitat	[mm]	18 x 18 x 20
Asennuskierre		PG 9
Materiaalit		sinkkipainevalu niklattu
Valukotelomateriaali		sinkkipainevalu, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

E10411



Adapteripistoke

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: sinkkipainevalu, niklattu



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen