

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042MSS0015A04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[M]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	27 x 15 x 39
-------	------	--------------

Materiaalit	TPU läpinäkyvä
-------------	----------------

Valukotelomateriaali	TPU, läpinäkyvä
----------------------	-----------------

Mutterin materiaali	messinki, niklattu
---------------------	--------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042MSS0015A04

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 15 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BK =	musta
BU =	sininen
WH =	valkoinen