



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042MSS0015A03

Artikkelin ei enää saatavana - siirry arkistoon


Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [M] 10...30 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojaluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm] 27 x 15 x 39

Materiaalit TPU läpinäkyvä

Valukotelmateriaali TPU, läpinäkyvä

Mutterin materiaali messinki, niklattu

Näytöt / käyttöelementit

 Näyttö Tilanositus 1 x LED, keltainen
 käyttö 1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAH042MSS0015A03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 15 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BK = musta
 BU = sininen