


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0005G04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Suojattu kaapeli

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Suojausluokka

III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...70

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

15 x 15 x 43

Materiaalit

TPU

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOGH040MSS0005G04

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm, suojattu; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa ei kytketty



Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BK =	ruskea
BU =	musta
WH =	sininen
	valkoinen