


Adapteripistoke

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 O-rengas

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 55 DC
---------------	-----	---------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Asennuskierre	PG 13.5
---------------	---------

Materiaalit	messinki niklattu
-------------	-------------------

Valukotelmateriaali	messinki, niklattu
---------------------	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Sähköinen liitäntä - uropistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu



E10436



Adapteripistoke

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Liitäntä

1 BK

4 WH

BK = Johdinvärit :
WH = musta
 valkoinen