




Liitäntäkaapeli

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC011
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot


Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu






Liitântäkaapeli

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Liitântä



Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

