


Haaroitusrasia

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EBC010

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Suojausluokka

II

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

4



Haaroitusrasia

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12
-------------------------------	-----	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-15...80
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	28 x 60 x 152
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Haaroitusrasian porttimäärä		8
Liitintyyppi		M12

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M23; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitântä



Sähköinen liitântä - ura

Pistokeliitântä: 8 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm

