


Kytkestävä liitin

SDOGM120MSSFKPG



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	7,5

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 65

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	77
Mitat	[mm]	26 x 26 x 49
Materiaalit		messinki niklattu
Valukotelomateriaali		messinki, niklattu
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Kytkestävä liitin


SDOGM120MSSFKPG

Sähköinen liitäntä

juotosliitos: ...1 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 10...14 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki, niklattu; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____