


Liitäntäkaapeli

VDOGH042MSS01,5A04STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
-------------	-----

Valukotelmateriaali	TPU
---------------------	-----

Mutterin materiaali	messinki, niklattu
---------------------	--------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm





Liitäntäkaapeli

VDOGH042MSS01,5A04STGH040MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1,5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Johdinvärit :
 BK = musta
 BN = ruskea
 BU = sininen
 WH = valkoinen

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm

