


## Liitântäkaapeli

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sähköiset tiedot

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| Käyttöjännite | [V] | 10...30 DC |
|---------------|-----|------------|

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...85 |
|--------------------|------|----------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Suojausluokka | IP 67 |
|---------------|-------|

## Mekaaniset tiedot

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Mitat | [mm] | 15 x 15 x 42 |
|-------|------|--------------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Materiaalit | TPU |
|-------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Valukotelomateriaali | TPU |
|----------------------|-----|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
|---------------------|--------------------|

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm






## Liitäntäkaapeli

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Liitäntä



### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm

