


## Adapteripistoke

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 O-rengas

## Sähköiset tiedot

|               |     |         |
|---------------|-----|---------|
| Käyttöjännite | [V] | < 55 DC |
|---------------|-----|---------|

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -40...85 |
|--------------------|------|----------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Suojausluokka | IP 67 |
|---------------|-------|

## Mekaaniset tiedot

|               |         |
|---------------|---------|
| Asennuskierre | PG 13.5 |
|---------------|---------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Materiaalit | messinki niklattu |
|-------------|-------------------|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Valukotelmateriaali | messinki, niklattu |
|---------------------|--------------------|

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

## Sähköinen liitäntä - uropistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu






## Adapteripistoke

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Johdinvärit : |
| BU = | ruskea        |
|      | sininen       |