




Y-haaroitin

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...60 AC/DC
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä		2
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Y-haaroitin


ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapect: 0,77 m, PUR / PVC, musta, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä

