




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042MSS0010F03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [M] 10...30 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm] 27 x 15 x 39

Materiaalit TPU läpinäkyvä

Valukotelomateriaali TPU, läpinäkyvä

Mutterin materiaali messinki, tarttumaton

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

E10491



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042MSS0010F03

Sähköinen liitântä


Kaapeli: 10 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; säteilytetty; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: messinki, tarttumaton



Liitântä



Johdinvärit :
BN = ruskea
BK = musta
BU = sininen