




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042ZDS0002A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC007

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 10...30 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm] 26 x 15 x 38

Materiaalit PUR

Valukotelomateriaali PUR

Mutterin materiaali sinkkipainevalu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö Tilanositus 1 x LED, keltainen
käyttö 1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042ZDS0002A03

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 2 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu



Liitântä



BN =
BK =
BU =

Johdinvärit :
ruskea
musta
sininen