


## Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040ZDS0005A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sähköiset tiedot

|               |     |             |
|---------------|-----|-------------|
| Käyttöjännite | [V] | < 250 AC/DC |
|---------------|-----|-------------|

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...90 |
|--------------------|------|----------|

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| Suojausluokka |  | IP 67 |
|---------------|--|-------|

## Mekaaniset tiedot

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Mitat | [mm] | 15 x 15 x 47 |
|-------|------|--------------|

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| Materiaalit |  | PUR |
|-------------|--|-----|

|                      |  |     |
|----------------------|--|-----|
| Valukotelomateriaali |  | PUR |
|----------------------|--|-----|

|                     |  |                           |
|---------------------|--|---------------------------|
| Mutterin materiaali |  | sinkkipainevalu, niklattu |
|---------------------|--|---------------------------|

## Huomautuksia


|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Pakkausyksikkö |  | 1 kpl |
|----------------|--|-------|

## Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu





## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040ZDS0005A03

### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Johdinvärit : |
| BK = | ruskea        |
| BU = | musta         |
|      | sininen       |