


## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0005A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sähköiset tiedot

|               |     |                     |
|---------------|-----|---------------------|
| Käyttöjännite | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|---------------|-----|---------------------|

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...90 |
| Suojausluokka      |      | IP 67    |

## Mekaaniset tiedot

|                      |      |                    |
|----------------------|------|--------------------|
| Mitat                | [mm] | 27 x 15 x 39       |
| Materiaalit          |      | TPU                |
| Valukotelomateriaali |      | TPU                |
| Mutterin materiaali  |      | messinki, niklattu |

## Huomautuksia


|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Pakkausyksikkö |  | 1 kpl |
|----------------|--|-------|

## Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu






## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0005A03

### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Johdinvärit : |
| BK = | ruskea        |
| BU = | musta         |
|      | sininen       |