




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS07,5E04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	15 x 15 x 43
Materiaalit		TPU
Valukotelmateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 7,5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu






Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS07,5E04

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :	ruskea
BK =		musta
BU =		sininen
WH =		valkoinen