


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030PLS0005A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11487

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Suojausluokka	III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
Valukotelomateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E10542



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030PLS0005A03

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BK =	ruskea
BU =	musta
	sininen