

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF032ZDS0002A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Suojausluokka		III

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	17 x 10 x 26
Materiaalit		PUR
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E10546



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF032ZDS0002A03

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 2 m, PUR / PVC, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu



Liitântä



BN =	Johdinvärit :
BK =	ruskea
BU =	musta
	sininen