

Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF032ZDS0005A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Suojausluokka	III
---------------	-----

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	17 x 10 x 26
-------	------	--------------

Materiaalit	PUR
-------------	-----

Valukotelomateriaali	PUR
----------------------	-----

Mutterin materiaali	sinkkipainevalu
---------------------	-----------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

käyttö	1 x LED, vihreä
--------	-----------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E10547



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF032ZDS0005A03

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu



Liitântä



BN =	Johdinvärit :
BK =	ruskea
BU =	musta
	sininen