


Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0015E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	15 x 15 x 35
-------	------	--------------

Materiaalit		PA 6.6
-------------	--	--------

Valukotelmateriaali		PA 6.6
---------------------	--	--------

Mutterin materiaali		POM
---------------------	--	-----

Huomautuksia


Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 15 m, PVC, keltainen, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6; Lukitus: POM






Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0015E03

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen