


## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0020E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sähköiset tiedot

|               |     |                     |
|---------------|-----|---------------------|
| Käyttöjännite | [M] | < 250 AC / < 300 DC |
|---------------|-----|---------------------|

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -20...70 |
|--------------------|------|----------|

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| Suojausluokka |  | IP 67 |
|---------------|--|-------|

## Mekaaniset tiedot

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Mitat | [mm] | 15 x 15 x 35 |
|-------|------|--------------|

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| Materiaalit |  | PA 6.6 |
|-------------|--|--------|

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| Valukotelmateriaali |  | PA 6.6 |
|---------------------|--|--------|

|                     |  |     |
|---------------------|--|-----|
| Mutterin materiaali |  | POM |
|---------------------|--|-----|

## Huomautuksia


|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Pakkausyksikkö |  | 1 kpl |
|----------------|--|-------|

## Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 20 m, PVC, keltainen, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

## Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6; Lukitus: POM



# E10560



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0020E03

### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BK = | musta         |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |