




## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042MSS0010E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E10635

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



### Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 10...30 DC

### Lähdöt

Sähköinen rakenne PNP

### Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -20...70

Suojausluokka IP 67

### Mekaaniset tiedot

Mitat [mm] 29 x 15 x 44

Materiaalit PA 6.6

Valukotelomateriaali PA 6.6

Mutterin materiaali messinki, niklattu

### Näytöt / käyttöelementit

Näyttö Tilanositus 1 x LED, keltainen  
käyttö 1 x LED, vihreä

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042MSS0010E03

## Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PVC, oranssi, Ø 4,5 mm; säteilytetty; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6; Lukitus: messinki, niklattu



## Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Johdinvärit : |
| BK = | ruskea        |
| BU = | musta         |
|      | sininen       |