




Adapteri

VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	alumiini
Valukotelomateriaali	alumiini
Mutterin materiaali	alumiini

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: alumiini; Lukitus: alumiini





Adapteri

VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: alumiini; Lukitus: alumiini



Liitäntä

