


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042MSS0010E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	29 x 15 x 44
-------	------	--------------

Materiaalit	PA 6.6
-------------	--------

Valukotelomateriaali	PA 6.6
----------------------	--------

Mutterin materiaali	alumiini
---------------------	----------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042MSS0010E03

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, oranssi, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6; Lukitus: alumiini



Liitäntä



BN = Johdinvärit :
 BK = ruskea
 BU = musta
 sininen