




Liitântäkaapeli

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PA 6.6
-------------	--------

Valukotelmateriaali	PA 6.6
---------------------	--------

Mutterin materiaali	alumiini, mustaksi eloksoitu
---------------------	------------------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitäntäkaapeli

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6; Lukitus: alumiini, mustaksi eloksoitu



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, oranssi; säteilytetty; 3 x 0,34 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6; Lukitus: alumiini, mustaksi eloksoitu

