


Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042VAS07,5E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
Valukotelmateriaali	PUR
Mutterin materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 7,5 m, PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)




E10591



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042VAS07,5E03

Liitäntä



BK =
BN =
BU =

Johdinvärit :
musta
ruskea
sininen