


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042VAS0025E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU läpinäkyvä
Valukotelmateriaali	TPU, läpinäkyvä
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042VAS0025E03

Sähköinen liitântä


Kaapeli: 25 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L);
Kirstysmomentti: 0,5 Nm



Liitântä



Johdinvärit :
BK = musta
BN = ruskea
BU = sininen