


## Liitäntäkaapeli

VDOG F030MSS00,6A03STGF030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sähköiset tiedot

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Käyttöjännite [V] | < 60 AC/DC |
| Suojausluokka     | III        |

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
| Suojausluokka           | IP 68    |

## Mekaaniset tiedot

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Materiaalit          | PUR                       |
| Valukotelomateriaali | PUR                       |
| Mutterin materiaali  | sinkkipainevalu, niklattu |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu



# E10604



## Liitäntäkaapeli

VDOGF030MSS00,6A03STGF030MSS

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Liitäntä



### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu

