


Liitäntäkaapeli

VDOG F030MSS01,1A03STGF030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka	III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 68

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
Valukotelomateriaali	PUR
Mutterin materiaali	sinkkipainevalu, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu



E10606




Liitäntäkaapeli

VDOGF030MSS01,1A03STGF030MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1,1 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu

