


Liitäntäkaapeli

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11386

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 10...30 DC

Suojausluokka III

Lähdöt

Sähköinen rakenne PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojausluokka IP 68

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm] 15 x 15 x 46

Materiaalit PUR

Valukotelomateriaali PUR

Mutterin materiaali sinkkipainevalu, niklattu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö Tilanositus 1 x LED, keltainen

käyttö 1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Liitäntäkaapeli

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Buchse



Liitäntä



E10614



Liitântäkaapeli

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M8, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu