


## Liitäntäkaapeli

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sähköiset tiedot

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
| Suojausluokka     | III        |

## Lähdöt

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Sähköinen rakenne | PNP |
|-------------------|-----|

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
| Suojausluokka           | IP 68    |

## Mekaaniset tiedot

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Mitat [mm]           | 15 x 15 x 46              |
| Materiaalit          | PUR                       |
| Valukotelomateriaali | PUR                       |
| Mutterin materiaali  | sinkkipainevalu, niklattu |

## Näytöt / käyttöelementit

|        |              |                    |
|--------|--------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanosoitus | 1 x LED, keltainen |
|        | käyttö       | 1 x LED, vihreä    |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|



## Liitäntäkaapeli

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

### Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu



### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Liitäntä



### Sähköinen liitäntä - Buchse



### Liitäntä



# E10617



## Liitântäkaapeli

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

### Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M8, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu