


Kytkestävä liitin

SDOAF030ZDSFKPK

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka	III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot


Mitat [mm]	25 x 13 x 42
Materiaalit	PA
Valukotelomateriaali	PA
Mutterin materiaali	ZnAl / Ni

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: ZnAl / Ni



E10619

Kytkestävä liitin

SDOAF030ZDSFKPK



Liitäntä

