


Kytkestävä liitin

SDOGF030ZDSFKPK

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11552

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka		III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot


Mitat	[mm]	13 x 13 x 44
Materiaalit		PA
Valukotelmateriaali		PA
Mutterin materiaali		ZnAl / Ni

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: ZnAl / Ni



E10620

Kytkevä liitin

SDOGF030ZDSFKPK



Liitäntä

